


Art.-Nr.: 10.01.43.00073

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,5 mm
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación NPN
Peso	1,669 kg
Función adicional plano aspirante	Vacuestato y presostato VSi
Longitud L	297,00 mm
Anchura B	123,20 mm
Altura H	158,00 mm
Disposición	3R54
Tipo de válvula	Resistencia al flujo

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

El sistema de planos aspirantes FMCB se suministra como producto listo para conectar.

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	331,00 mm
Longitud L2	114,40 mm
Longitud L	297,00 mm
Anchura B1	159,00 mm
Anchura B	123,20 mm
Altura H1	164,00 mm
Altura H2	47,00 mm
Altura H	158,00 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm
Diámetro nominal dn	10,00 mm
Longitud L3	102,00 mm

Datos de diseño FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi



Art.-Nr.: 10.01.43.00073

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	1,669 kg
Número de células de aspiración	15
Familia de productos	FMCB
Capacidad de carga (vertical)	80,0 N
Capacidad de elevación (horizontal)	350,0 N

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.43.00073

**Datos de pedido accesorios 10.01.43.00073**

Typ		Número de artículo
Cable de conexión	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Distribuidor de conexiones	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
Distribuidor de conexiones	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
Cable de conexión	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Válvula electromagnética	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.43.00073**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126
Resistencia al flujo	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
Carcasa (geometría compleja)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMFB	10.01.43.00021
Vacue-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00073