

Art.-Nr.: 10.01.43.00120




ROB-SET FXCB OMRON O20

FXCB ロボセットは、以下の製品で構成されます。

- 協働ロボット向け真空グripper FXCB
- フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)
- 接続ケーブル ASK-B
- ソフトウェアが入ったUSBメモリ (オプション)

利用可能スペアパーツ：フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)、接続ケーブル ASK-B、マスキングフィルム MASK-FOL、ソレノイドバルブ EMV、シーリングプレート DI-PL、サイレンサ SD

利用可能アクセサリ：真空/圧縮エアホース VSL



デザインデータ ROB-SET FXCB OMRON O20

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	NPNスイッチング
種類	TM5, TM12, TM14
電磁弁	ノーマルオープン
と	真空グripper FXCB
用	オムロン

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L1	331.00 mm
グripperの長さ L2	99.00 mm
グripperの長さ L	300.00 mm
幅 B1	159.00 mm
幅 B	130.00 mm
高さ H1	137.40 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	131.40 mm
呼び径 dn	10.00 mm
グripperの長さ L3	102.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.43.00120



技術資料

属性	価値
質量	2.200 kg
材質種類	オスポンジ、厚み20 mm
吸引セルの本数	45
最大吸込量	525.9 l/min
製品ファミリー	ROB-SET-FXCB
負荷能力（垂直方向）	80.0 N
リフト/吊り上げ能力（水平方向）	350.0 N
用	オムロン

ロボットタイプのテクニカル特性は、地域によって異なる場合があります。記載されているセットの適合性は、欧州標準モデルに基づいています。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.43.00120



スペアパーツの注文データ 10.01.43.00120

Typ		製品コード
ソレノイドバルブ	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
サイレンサ（箱型）	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
真空/正圧スイッチ	VSİ V D M8-4	10.06.02.00577
シーリングプレート(FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658

