

Art.-Nr.: 10.02.01.00567



技術資料

属性	価値
ノズル径	2.0 mm
到達真空圧	85.0 %
エア消費量吸引	197.0 l/min
吸込量 (最大)	127.0 l/min
オプション仕様	アキシャルサイレンサ付き
最適作動圧	4.50 bar
接続	接続ホース径：(圧縮エア側)外径 Φ8 mm、(真空エア側) 外径 Φ10 mm


SBP 20 S03 SDA

ベーシックエジェクタ SBPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: サイレンサ

アクセサリ: 取付けプレート、DINレール用マウントセット

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	168.00 mm
グリッパーの長さ L2	24.50 mm
グリッパーの長さ L	86.50 mm
幅B	20.00 mm
高さ H1	45.50 mm
高さ H2	5.20 mm
高さ H	39.00 mm
外径D	20.00 mm
内径d1	8.0 mm
d2	10.0 mm
内径d	4.20 mm
グリッパーの長さ L3	5.50 mm
グリッパーの長さ L4	12.50 mm
高さ H3	17.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm

デザインデータ SBP 20 S03 SDA

Art.-Nr.: 10.02.01.00567




技術資料

属性	価値
ノズル径	2.0 mm
推奨圧縮エアホース内径	6.0 mm
推奨ホース内径 真空	7.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベル吸引	68.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	77.0 dB(A)
質量	50.00 g
エア消費量吸引	6.956 cfm
吸込量 (最大)	7.600 m ³ /h
最適作動圧	4.50 bar
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ... 60 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	43.5 ~ 87.0
最大吸込量	4.484 cfm
製品ファミリー	SBP

※最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。



テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



各作業圧で実現する真空度

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00

Art.-Nr.: 10.02.01.00567



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.00567



発注データ アクセサリ 10.02.01.00567

Typ		本数
取付プレート	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
取付けセット	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
真空フィルター	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120



発注データ スペアパーツ 10.02.01.00567

Typ		本数
サイレンサ付き（円形）	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719