

Art.-Nr.: 10.01.43.00133

**Datos técnicos**

Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación NPN
Modelo	TM5, TM12, TM14
Válvula de mando con	Abierta sin corriente
para	plano aspirante FXCB OMRON

ROB-SET FXCB OMRON SPB2

El set de manipulación FXCB se suministra montado. El suministro se compone de:


- Sistema de planos aspirantes FXCB
- Módulo de brida MOD-FLAN (opcional)
- Cable de conexión ASK-B
- Lápiz USB con software (opcional)

Piezas de repuesto disponibles: módulo de brida MOD-FLAN (opcional), cable de conexión ASK-B, hoja delantera MASK-FOL, electroválvula EMV, placa de esponja DI-PL, silenciador SD

Accesorios disponibles: tubo para vacío / aire comprimido

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00133

Art.-Nr.: 10.01.43.00133



Datos de diseño

Longitud L1	331,00 mm
Longitud L2	114,40 mm
Longitud L	297,00 mm
Anchura B1	159,00 mm
Anchura B2	45,00 mm
Anchura B	123,20 mm
Altura H1	195,50 mm
Altura H2	47,00 mm
Altura H	190,50 mm
Diámetro nominal dn	10,00 mm
Longitud L3	102,00 mm

Datos de diseño ROB-SET FXCB OMRON SPB2



Datos técnicos

Peso	2,600 kg
Número de células de aspiración	15
Capacidad de aspiración máx.	525,9 l/min
Familia de productos	ROB-SET-FXCB
Capacidad de carga (vertical)	80,0 N
Capacidad de elevación (horizontal)	350,0 N
para	OMRON

Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.43.00133

Typ		Número de artículo
Válvula electromagnética	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
Silenciador (rectangular)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vacuo-/Presostatos	VSí V D M8-4	10.06.02.00577
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00133