

Art.-Nr.: 10.01.43.00160




ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Das Handling-Set FXCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Flächengreifsystem FXCB
- Flanschmodul MOD-FLAN (optional)
- Anschlusskabel ASK-B
- USB-Stick mit Software (optional)

Verfügbare Ersatzteile: Flanschmodul MOD-FLAN (optional), Anschlusskabel ASK-B, Maskenfolie MASK-FOL, Elektromagnetventil EMV, Dichtplatte DI-PL, Schalldämpfer SD

Verfügbares Zubehör: Vakuum- / Druckluftschlauch VSL



Konstruktionsdaten ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Technische Daten

Attribut	Wert
Bauart Vakuumschalter	PNP schaltend
Typ	Serie M,A,H
Steuerung Ventil	Stromlos offen
mit	Flächensauggreifer FXCB
für	Doosan Robotics

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	331,00 mm
Länge L2	114,40 mm
Länge L	297,00 mm
Breite B1	159,00 mm
Breite B	123,20 mm
Höhe H1	164,00 mm
Höhe H2	47,00 mm
Höhe H	158,00 mm
Nenn Durchmesser dn	10,00 mm
Länge L3	102,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.43.00160

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	2,200 kg
Anzahl Saugzellen	15
Saugvermögen (max.)	525,9 l/min
Produktfamilie	ROB-SET-FXCB
Traglast (vertikal)	80,0 N
Traglast (horizontal)	350,0 N
für	Doosan Robotics

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.43.00160

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.43.00160**

Typ		Artikelnummer
Elektromagnetventil	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
Schalldämpfer (quaderförmig)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vakuum-/Druckschalter	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Balgsauger (rund)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

