



技術資料

属性	価値
ノズル径	1.5 mm
到達真空圧	85.0 %
エア消費量吸引	118.0 l/min
吸込量（最大）	70.0 l/min
最適作動圧	4.50 bar
接続	接続ホース径：(圧縮エア側)外径 Φ6 mm、（真空エア側）外径 Φ8 mm
運転モード	電子真空スイッチ


SBP-C 15 S02 VS-T

コンパクトエジェクタ SBP-Cは、すぐに接続可能な製品として納品されます。（電気接続ケーブルは別途お求めください）

スペアパーツ: サイレンサ

アクセサリ: 取付けプレート、DINレール取付セット、電気接続ケーブル

Art.-Nr.: 10.02.01.00984



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	97.00 mm
グリッパーの長さ L2	19.00 mm
グリッパーの長さ L	57.00 mm
幅B	15.00 mm
高さ H2	5.20 mm
高さ H	49.00 mm
外径D	13.50 mm
内径d1	6.0 mm
d2	8.0 mm
内径d	4.20 mm
グリッパーの長さ L3	29.50 mm
グリッパーの長さ L4	24.60 mm
高さ H3	18.00 mm
高さ H4	14.10 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
スレッド G3	G1/8"-F

デザインデータ SBP-C 15 S02 VS-T



技術資料


属性	価値
ノズル径	1.5 mm
推奨圧縮エアホース内径	4.0 mm
推奨ホース内径 真空	6.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベル吸引	65.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	72.0 dB(A)
質量	100.00 g
エア消費量吸引	4.167 cfm
吸込量 (最大)	4.200 m³/h
最適作動圧	4.50 bar
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	43.5 ~ 87.0
最適圧力	65.2 psi
最大吸込量	2.471 cfm
製品ファミリー	SBP-C

※真空スイッチおよびソレノイドバルブの供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は、最適作動圧かつソレノイドバルブ付きの場合、SBP-C-07では 24 l/min、SBP-C-25では 320 l/minです。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

Art.-Nr.: 10.02.01.00984



テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



各作業圧で実現する真空度

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.00984



発注データ アクセサリ 10.02.01.00984

Typ		本数
取付プレート	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
取付けセット	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
接続ケーブル	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
真空フィルター	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.00984

基本エジェクタ

SBP-C 15 S02 VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.00984



発注データ スペアパーツ **10.02.01.00984**

Typ		本数
サイレンサ付き（円形）	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
ティーチング機能付き、真空・正圧スイッチ	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.00984