

Art.-Nr.: 10.02.01.00994



Dati tecnici


Diametro dell'ugello	1,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	118,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	71,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	5,00 bar
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Eiettori compatti di forma	Funzione di soffiaggio
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Funzione dell'eietttore	vacuostato elettronico

SBP-C 15 S02 NO A VS-T

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, set di fissaggio, cavo di connessione



Dati di costruzione

Lunghezza L1	141,50 mm
Lunghezza L2	19,00 mm
Lunghezza L	101,50 mm
Larghezza B	15,00 mm
Altezza H1	50,00 mm
Altezza H2	5,20 mm
Altezza H	49,00 mm
Diametro esterno D	13,50 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
d2	8,0 mm
Diametro interno d	4,20 mm
Lunghezza L3	29,50 mm
Altezza H3	8,50 mm
Altezza H4	14,20 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG


Dati di costruzione SBP-C 15 S02 NO A VS-T

Art.-Nr.: 10.02.01.00994

**Dati tecnici**

Diametro dell'ugello	1,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	6,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	65,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	72,0 dB(A)
Peso	140,00 g
Consumo d'aria in aspirazione	4,167 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	2,507 cfm
Pressione di esercizio ottimale	5,00 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi]	43,5 ... 87,0
Consumo d'aria da soffiare	1,059 cfm
Pressione ottimale	72,5 psi
Famiglia di prodotti	SBP-C

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e le elettrovalvole è di 24 V CC. Consumo d'aria: sulla versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Art.-Nr.: 10.02.01.00994

**Dati di ordinazione accessori 10.02.01.00994**

Typ		Numero articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.01.00994**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vacuostato/pressostato funz appr	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

