

Art.-Nr.: 10.01.45.00002



SBPG X 268 50 SVE


Schmalz ピンピッカー SBPGには、以下のバリエーションがあります。

- 空圧式真空発生器とスイベルモジュール内蔵
- スイベルモジュールなしの一体型空圧式真空発生器付属
- スイベルモジュールによる外部真空発生用
- スイベルモジュールなしの、外部真空発生用

技術資料

属性	価値
質量	0.560 kg
真空発生器の実現	内部真空発生
グリップバーの長さ L	336.00 mm
Dmk	50.0 mm
種類	50-4-M6
グリップバーの直径D (GR)	45.0 mm

デザインデータ



属性	価値
グリップバーの長さ L1	268.00 mm
グリップバーの長さ L	336.00 mm
幅B	67.00 mm
呼び径 dn	8.00 mm
Dmk	50.0 mm
グリップバーの直径D (GR)	45.0 mm

デザインデータ SBPG X 268 50 SVE

Art.-Nr.: 10.01.45.00002

技術資料

属性	価値
最大真空	600 mbar
吸着力 (-600mbar)	20.00 N
ノイズレベル吸引	77.0 dB(A)
質量	0.560 kg
エア消費量 [l/min]	140.0 l/min
吸込量 (最大)	180.0 l/min

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.45.00002

発注データ アクセサリ 10.01.45.00002

Typ		本数
バルブアセンブリ	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
バルブアセンブリ	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033
真空吸着パッド用ホルダー	HTR-S UNI RA	10.01.45.00005
クイックチェンジアダプタ	SWA 45 SBPG	10.01.45.00104
	RFBP 50 50 SPB2	10.01.45.00094
	RFBP 100 58 SPB2	10.01.45.00088
	RFBP 100 58 O10	10.01.45.00089
	RFBP 120 120 SPB2	10.01.45.00082
	RFBP 120 120 O10	10.01.45.00083

発注データ スペアパーツ 10.01.45.00002

Typ		本数
ベル型真空パッド	SVE 53 PU-55 G3/8-AG	10.01.19.00257
クイックチェンジアダプタ	SWA P/Pu 45 SBPG	10.01.45.00008
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577