

Art.-Nr.: 10.02.01.01008

**Teknik veriler**


Nozul çapı	1,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Hava tüketimi emiş	48,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	35,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Bağlantı	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme fonksiyonu
Kontrol Valfi	Normalde açık
Ejektörün işlevselliği	elektronik vakum anahtarı

SBP-C 10 G02 NO A VS-T

Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

Tasarım verileri

Uzunluk L1	146,00 mm
Uzunluk L2	19,00 mm
Uzunluk L	106,00 mm
Genişlik B	15,00 mm
Yükseklik H1	50,00 mm
Yükseklik H2	5,20 mm
Yükseklik H	51,00 mm
Dış çap D	13,50 mm
İç çap d	4,20 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Anahtar boyutu SW2	14,0 mm
Uzunluk L3	29,50 mm
Yükseklik H3	8,50 mm
Yükseklik H4	11,80 mm
Delik aralığı X1	20,0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Tasarım verileri SBP-C 10 G02 NO A VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01008


**Teknik veriler**

Nozul çapı	1,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	59,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	65,0 dB(A)
Ağırlık	145,00 g
Hava tüketimi emiş	1,695 cfm
Vakum debisi (maks.)	1,235 cfm
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Hava tüketimi üfleme	1,059 cfm
Optimum basınç	65,2 psi
Ürün ailesi	SBP-C


Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.01008

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Art.-Nr.: 10.02.01.01008

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-C 05	0.34	0.68	1.56	2.66	4.02	5.84	8.54	13.22	25.54
SBP-C 07	0.20	0.38	0.84	1.46	2.24	3.26	4.66	6.84	12.56
SBP-C 10	0.06	0.14	0.30	0.52	0.82	1.30	1.98	3.26	6.56
SBP-C 15	0.05	0.08	0.16	0.26	0.40	0.60	0.86	1.30	2.54
SBP-C 20	0.03	0.05	0.09	0.16	0.24	0.34	0.49	0.80	1.74
SBP-C 25	0.02	0.03	0.06	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.99

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-C 05	7.00	6.20	5.30	4.50	3.70	3.00	2.20	1.40	0.40	0.10
SBP-C 07	16.00	13.60	11.37	9.03	7.25	5.63	3.97	2.65	1.10	0.30
SBP-C 10	38.00	33.20	30.10	26.70	23.00	18.60	14.90	9.80	5.20	1.61
SBP-C 15	70.00	65.00	60.10	52.00	44.00	36.50	29.00	20.50	11.40	2.18
SBP-C 20	123.00	115.00	104.00	93.00	78.00	64.00	49.00	35.50	23.00	8.00
SBP-C 25	215.00	175.00	157.50	139.50	119.00	99.50	79.60	59.00	37.30	16.30

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.01008**

Typ	Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP
Montaj seti	SET SBP M4-IG
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/8-IG 80
Temel Ejektör	SEG 10 HS

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.01008**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/8-AG 14x40
Vakum/basınç sensörü öğretme fonksiyonu	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

