



Datos técnicos

Diámetro de la tobera	2,5 mm
Grado de evacuación	85,0 %
Consumo de aire aspiración	311,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	215,0 l/min
Presión operativa óptima	5,20 bar
Conexión	G1/4" (1)-G3/8" (1)
Eyectores compactos de forma	Función de soplado
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Función del eyector	vacuostato electrónico


SBP-C 25 G03 NO A VS-T

El eyector básico SBP-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

Repuestos disponibles: silenciador

Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación, cable de conexión





Datos de diseño

Longitud L1	235,50 mm
Longitud L2	54,00 mm
Longitud L	159,50 mm
Anchura B	20,00 mm
Altura H1	72,00 mm
Altura H2	5,20 mm
Altura H	65,50 mm
Diámetro exterior D	20,00 mm
Diámetro interior d	4,20 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Rosca G2	G3/8"-HE
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	19,0 mm
Longitud L3	62,00 mm
Altura H3	26,00 mm
Altura H4	17,30 mm
Cuadrícula de orificios X1	20,0 mm
Rosca G3	G3/8"-HE

Datos de diseño SBP-C 25 G03 NO A VS-T




Datos técnicos

Diámetro de la tobera	2,5 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	6,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	7,0 mm
Grado de evacuación	85,0 %
Nivel acústico de aspiración	70,0 dB(A)
Nivel acústico libre	78,0 dB(A)
Peso	220,00 g
Consumo de aire aspiración	10,982 cfm
Capacidad de aspiración (máx.)	12,900 m³/h
Presión operativa óptima	5,20 bar
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Margen de presión (presión operativa) [psi]	43,5 ... 87,0
Consumo de aire soplado	3,708 cfm
Presión óptima	75,4 psi
Capacidad de aspiración máx.	7,592 cfm
Familia de productos	SBP-C

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Art.-Nr.: 10.02.01.01011

**Datos de rendimiento**

Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

**Vacío ejecutable a distintas presiones operativas**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

**Datos de pedido accesorios 10.02.01.01011**

Typ		Número de artículo
Placa de fijación	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit de fijación	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cable de conexión	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cable de conexión	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtro de taza de vacío	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122

**Datos de pedido piezas de recambio 10.02.01.01011**

Typ		Número de artículo
Silenciador (redondo)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719
Vacue-/Presostatos función teach	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01011