

Art.-Nr.: 10.01.46.00105



FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1


技術資料

属性	価値
質量	1.200 kg
材質種類	OSポンジ、厚み10 mm
グripperの長さ L	352.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H	26.50 mm
呼び径 dn	12.00 mm
グripperの長さ L4	144.00 mm
グripperの長さ L5	180.00 mm
デザイン	1xパッシブゾーン/1xサクションゾーン
配置吸引セル	3列、18mm

大面積グリップシステムFELは、すぐに接続できる製品として提供されています。ご要望に応じて、カスタマイズされたグripperを提供します。

使用可能なスペアパーツシルフォーム

利用可能なアクセサリ：真空ホース、真空/圧力スイッチ、スプリングブランジャー、ボールジョイント、フランジモジュール、外部真空発生器、真空フィルター、バルブ、電磁弁、真空ゲージ



デザインデータ FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L1	377.70 mm
グripperの長さ L2	112.00 mm
グripperの長さ L	352.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	31.30 mm
高さ H2	10.00 mm
高さ H	26.50 mm
呼び径 dn	12.00 mm
グripperの長さ L3	156.50 mm
グripperの長さ L4	144.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.46.00105



技術資料

属性	価値
ノズル径	0.7 mm
質量	1.200 kg
PU=-0.3barの場合の真空到達率	112.0 l/min
材質種類	オスポンジ、厚み10 mm
吸引セルの本数	28
デザイン	1xパッシブゾーン/1xサクションゾーン
配置吸引セル	3列、18mm
真空度-300 mbar時の吸着力	150.00 N



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.46.00105



データアクセサリを注文する 10.01.46.00105

Typ		製品コード
ロボットフランジ	MOD-FLAN 130x90 FEL	10.01.46.00136
コンパクトエジェクタ	SMPI 25 NO RD M12-5	10.02.02.03363
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
圧縮エア接続プレート	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30	10.02.02.00917
圧縮エア接続プレート	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25	10.02.02.00918
圧縮エア接続プレート	GP 4 SMP 15..20/SCP 20	10.02.02.00919
	NUT-STEI 11.5x8 M4-IG	25.09.06.00153
スロットナット	NUT-STEI 17x10.6 M6-IG	25.09.06.00048



スペアパーツの注文データ 10.01.46.00105

Typ		製品コード
シーリングプレート(FEL)	DI-PL 88.5x10 ZEL	10.01.46.00071
スリーブ	HUEL 5.4-3.4x4-FEL	10.01.46.00073
シーリングコード	DI-SCHN 2.5 NBR-70	10.07.04.00166
シーリングプレート	DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL	10.01.46.00043
セルフカットトラスネジ	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
シーリングプレート (FEL)	DI-PL 195.5x128 3R18 LL-20x7 O10 PZ1	10.01.46.00106
シーリングプレート (FEL)	DI-PL 156.5x128 P09	10.01.46.00107



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.46.00105