

Module di eiettore
SEP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01343



Dati tecnici


Attributo	Valore
Diametro foro	13,0 mm
Grado di evacuazione	70,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	18,7 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	42,5 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forma	Flusso elevato

SEP HF 2 06 13

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	5,00 mm
Lunghezza L2	41,50 mm
Diametro esterno D1	5,4 mm
Diametro esterno D2	12,8 mm
Lunghezza L3	55,50 mm

Dati di costruzione SEP HF 2 06 13



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343

Art.-Nr.: 10.02.01.01343



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	13,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	6,0 mm
Grado di evacuazione	70,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	58,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	70,0 dB(A)
Peso	3,6 g
Consumo d'aria in aspirazione	0,660 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	1,500 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Pressione ottimale	58,0 psi
Forma	Flusso elevato
Famiglia di prodotti	SEP




Module di eiettore SEP HF 2 06 13




Art.-Nr.: 10.02.01.01343




Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	1	2	3	4	5	6
SEP HF 2 03 7	0.00	245.00	415.00	550.00	670.00	768.00
SEP HF 2 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00
SEP HF...06 13	0.00	318.00	540.00	690.00	750.00	770.00
SEP HF...13 22	0.00	290.00	467.00	610.00	720.00	765.00
SEP HF 3 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343

Art.-Nr.: 10.02.01.01343



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700
SEP HF 2 03 7	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.50	0.00	-
SEP HF 2 06 13	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-
SEP HF 3 06 13	67.28	38.00	27.03	14.00	9.09	5.52	1.84	0.69
SEP HF 2 13 22	175.26	143.80	102.00	66.33	44.67	24.67	2.88	-
SEP HF 3 13 22	297.60	178.30	106.10	66.30	44.70	24.70	2.90	-
SEP HF 2 18 22	282.00	238.00	186.00	134.00	72.00	34.00	12.00	2.00
SEP HF 3 18 22	409.00	276.00	191.00	137.00	74.00	45.00	26.00	16.00



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SEP HF 2 03 7	0.00	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	14
SEP HF 2 06 13	0.00	0.10	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SEP HF 3 06 13	0.00	0.10	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SEP HF 2 13 22	0.00	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SEP HF 3 13 22	0.00	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96
SEP HF 2 18 22	0.00	0.04	0.09	0.16	0.26	0.73	1.76
SEP HF 3 18 22	0.00	0.02	0.04	0.07	0.12	0.20	0.35



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01343



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01343

Typ		codice articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 2 13	10.02.01.01496
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Alloggiamento ecoPump	SFE 13 AL	10.02.01.01419
Alloggiamento ecoPump	SFE 13 POM	10.02.01.01807
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 13	10.02.01.01579
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/8-AG	10.02.01.01519



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343

Module di eiettore

SEP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01343



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01343

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343