大面积真空吸具

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Art.-Nr.: 10.01.53.00070




FXP-60-SW70 442 1R18 O20

技术的数据

属性	价值
喷嘴直径	0.7 mm
设计真空产生装置	发生器模组 SEP
材料类型	海绵开启，高度 20 mm
尺寸	2 13 22
长度 L	442.00 mm
宽度 B	60.00 mm
抽吸单元的布置	1 行，18 毫米

大面积抓具系统 FXP-60 和 FMP-60 可作为即插即用型产品提供。

- 可提供的备件：密封泡沫、发生器喷嘴、插头、消音器、拧入螺钉
- 可用附件：外部真空产生装置、法兰模块、真空软管、真空表、真空/压力开关、弹簧支杆、球接头、真空过滤器、阀



设计参数 FXP-60-SW70 442 1R18 O20

设计参数

属性	价值
长度 L2	432.00 mm
长度 L	442.00 mm
宽度 B1	64.00 mm
宽度 B2	54.00 mm
宽度 B	60.00 mm
高度 H1	102.00 mm
高度 H2	20.00 mm
高度 H	50.00 mm
长度 L3	115.00 mm
长度 L4	159.00 mm
宽度 B3	16.30 mm
高度 H3	9.75 mm
高度 H4	6.75 mm
孔径 Y1	30.0 mm
阀类型	SW
长度 L5	306.00 mm
高度 H5	45.00 mm
软管直径	10.0 mm

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Art.-Nr.: 10.01.53.00070

技术的数据

属性	价值
重量	1.500 kg
耗气量 [l/min]	165.0 l/min
材料类型	海绵开启，高度 20 mm
抽吸单元针数	23
吸率 (max.)	270.0 l/min
产品系列	FXP-FMP-60
安排	1R18
密封件	密封泡沫
零下250 毫巴时的吸力	149.00 N

耗气量：工作压力 5 bar 吸率（最大值）：工作压力 5 bar 吸力：吸力是真空 -0.25 bar 时的理论值。实际值可能会有所不同。它们是在没有安全系数的情况下给出的。

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.53.00070**

停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2030**
从此时起，该商品将无法再订购。
替代商品

订单数据 附件 10.01.53.00070

Typ		针数
弹性体	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
弹性体	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
真空表	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
弹簧缓冲支杆	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
真空软管 (仪表)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空软管 (仪表)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
法兰盘	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
安装装置	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
法兰模块	MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60	10.01.53.00153

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

大面积真空吸具

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Art.-Nr.: 10.01.53.00070

磨损部件订单数据 10.01.53.00070

Typ		针数
密封板(FXP/FMP-60)	DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00067

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn