

Art.-Nr.: 10.01.55.00001




技術資料

属性	価値
最大真空	-850 mbar
50 Hzでの供給電圧	D175-260V/Y300-450V
60Hzでの供給電圧	200-300Vまたは350-520V
吸込量（最大）	10.000 m³/h
タンク容量	10.0 l
真空発生器の実現	ドライ真空ポンプ EVE-TR
幅B	457.00 mm
高さ H	379.00 mm
と	フィルター付き
デザイン	スタート

VH-TR Start 10 10

真空ユニットVH-TR Startは、接続すればすぐに使える製品としてお届けします。

- 利用可能なスペアパーツ：真空ゲージ、真空ポンプ用消耗品キット、真空ポンプ、フィルター、逆止弁
- 利用可能なアクセサリ：真空ホース、ローラーセット



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	673.00 mm
幅B	457.00 mm
高さ H	379.00 mm
外径D	13.00 mm
と	フィルター付き

デザインデータ VH-TR Start 10 10



Art.-Nr.: 10.01.55.00001



技術資料

属性	価値
最大真空	-850 mbar
50 Hzでの供給電圧	D175-260V/Y300-450V
60Hzでの供給電圧	200-300Vまたは350-520V
吸込量 (最大)	10.000 m³/h
タンク容量	10.0 l



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.55.00001



発注データ アクセサリ 10.01.55.00001

Typ		本数
アクセサリ	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333
真空ホース (メートル)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00016



発注データ スペアパーツ 10.01.55.00001

Typ		本数
真空ポンプ	EVE-TR 10 AC3	10.03.01.00137
真空マノメーター	VAM 63 V H BAR/PSI	10.07.02.00003
逆止弁	RSV 18 G1/2-IG M5	10.05.05.00003
真空フィルター	STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017



発注データ ウェアパーツ 10.01.55.00001

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132