

Ejektör modülü SEP HV 2 07 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01394



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	13.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	23.5 l/min
Vakum debisi (maks.)	42.5 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Vakum


SEP HV 2 07 13

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	5.00 mm
Uzunluk L2	41.50 mm
Dış çap D1	5.4 mm
Dış çap D2	12.8 mm
Uzunluk L3	55.50 mm

Tasarım verileri SEP HV 2 07 13



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01394

Ejektör modülü
SEP HV 2 07 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01394



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	13.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	62.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	72.0 dB(A)
Ağırlık	3.6 g
Hava tüketimi emiş	0.829 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.500 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Şekil	Yüksek Vakum
Ürün ailesi	SEP




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01394


Art.-Nr.: 10.02.01.01394




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	1	2	3	4	5	6
SEP HV 2 04 7	-	380.00	640.00	790.00	860.00	840.00
SEP HV...07 13	-	365.00	650.00	840.00	860.00	860.00
SEP HV...16 22	-	375.00	715.00	900.00	890.00	890.00
SEP HV 3 20 22	-	374.00	560.00	752.00	850.00	894.00



Art.-Nr.: 10.02.01.01394



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	100	200	300	400	500	600	700
SEP HV 2 04 7	13.2	9.5	4.4	3.4	2.9	2.3	1.7	1.2
SEP HV 2 07 13	42.46	33.67	25.01	13.79	8.78	7.3	4.64	2.7
SEP HV 3 07 13	76.83	39	26.9	16	9.27	7.6	5.12	3.1
SEP HV 2 16 22	159.00	137.36	112.67	81.25	50.5	25	17.7	11.1
SEP HV 3 16 22	308.89	160	112.67	81.25	50.5	25	17.7	11.1
SEP HV 3 20 22	415.00	277.00	193.00	149.00	92.00	56.00	38.00	21.00



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SEP HV 2 04 7	-	0.53	1.34	2.79	4.71	7.16	10.68	17.73	25
SEP HV 2 07 13	-	0.09	0.26	0.56	1.22	2.08	3.21	5.09	9.71
SEP HV 3 07 13	-	0.11	0.28	0.53	1.11	1.94	3.01	4.71	8.47
SEP HV 2 16 22	-	0.06	0.09	0.14	0.23	0.40	0.61	0.94	1.49
SEP HV 3 16 22	-	0.04	0.08	0.12	0.21	0.36	0.58	0.90	1.46
SEP HV 3 20 22	-	0.02	0.04	0.07	0.11	0.18	0.30	-	-



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01394



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01394

Ejektör modülü
SEP HV 2 07 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01394



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01394

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 13
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51.5 SHC 13
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 13 AL
Schmalz Fixation Element	SFE 13 POM
Montaj braketi	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13
Montaj seti	SET SFE 13
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/8-AG



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01394

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01394