

Art.-Nr.: 10.01.55.00005


**Données techniques**

Vide max.	-850 mbar
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Capacité d'aspiration (max.)	80,000 m ³ /h
Volume du réservoir	100,0 l
Construction d'un générateur vide	Pompes à vide à rotor sec EVE-TR
Largeur B	617,00 mm
Hauteur H	858,00 mm
avec	Filtre
Forme	Démarrage

VH-TR Start 80 100

L'unité vide VH-TR Start est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

- Pièces de rechange livrables : manomètre, kit de pièces d'usure pour la pompe à vide, pompe à vide, filtre, vanne anti-retour
- Accessoires livrables : tuyau vide, jeu de rouleaux

**Données de construction**

Longueur L	823,00 mm
Largeur B	617,00 mm
Hauteur H	858,00 mm
Diamètre extérieur D	38,00 mm
avec	Filtre

Données de construction VH-TR Start 80 100


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.55.00005

1

Art.-Nr.: 10.01.55.00005

**Données techniques**

Vide max.	-850 mbar
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Capacité d'aspiration (max.)	80,000 m ³ /h
Volume du réservoir	100,0 l

**Données de commande accessoires 10.01.55.00005**

Typ		Nombre d'article
Flexible de vide (mètre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Article externe - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

**Données de commande pièce de rechange 10.01.55.00005**

Typ		Nombre d'article
Pompe à vide	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1	10.03.01.00321
Vacuomètre	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Clapet anti-retour	RSV 36 G1-1/4-IG MS	10.05.05.00006
Filtre à poussière	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Données de commande pièces d'usure 10.01.55.00005**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031

