

Art.-Nr.: 10.01.55.00005


**Dati tecnici**

Vuoto max.	-850 mbar
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Capacità di aspirazione (max.)	80,000 m ³ /h
Volume del serbatoio	100,0 l
Generatore di vuoto di design	Pompa funzionante a secco EVE-TR
Larghezza B	617,00 mm
Altezza H	858,00 mm
con	Filtro
Forma	Inizio

VH-TR Start 80 100

L'unità di vuoto VH-TR Start viene fornita come prodotto finito per connessione.

- Pezzi di ricambio disponibili: vacuometro, kit di pezzi di ricambio per pompa del vuoto, pompa per vuoto, filtro, valvola antiritorno
- Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto, set di rulli

**Dati di costruzione**

Lunghezza L	823,00 mm
Larghezza B	617,00 mm
Altezza H	858,00 mm
Diametro esterno D	38,00 mm
con	Filtro

Dati di costruzione VH-TR Start 80 100



Art.-Nr.: 10.01.55.00005

**Dati tecnici**

Vuoto max.	-850 mbar
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Capacità di aspirazione (max.)	80,000 m ³ /h
Volume del serbatoio	100,0 l

**Dati di ordinazione accessori 10.01.55.00005**

Typ		Numero articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Articolo esterno - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.55.00005**

Typ		Numero articolo
Pompa a vuoto	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1	10.03.01.00321
Manometro per vuoto	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Valvola antiritorno	RSV 36 G1-1/4-IG MS	10.05.05.00006
Filtro della polvere	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.55.00005**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031

