

Art.-Nr.: 10.02.01.01407



SEP HV 3 07 13 S

技術資料


エジェクタ用真空カートリッジの穴径	13.0 mm
ノズルサイズ	0.7 mm
到達真空圧	85.0 %
エア消費量吸引	23.5 l/min
吸込量（最大）	63.8 l/min
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	3
圧力範囲（作動圧） [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
デザインコンパクトエジェクタ	安全バルブ付き
デザイン	高真空圧タイプ

エジェクタ用真空カートリッジ SEPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: スペアパーツセット ERS-SET

アクセサリ: ホルダーキャップ SHC、サイレンサ SD、真空カートリッジ用ハウジング SFE、取付け用ブラケット BEF-WIN、取付セット、真空破壊バルブ SEV

デザインデータ




グリッパーの長さ L1	5.00 mm
グリッパーの長さ L2	63.50 mm
外径 D1	5.4 mm
外径 D2	12.8 mm
グリッパーの長さ L3	81.50 mm

デザインデータ SEP HV 3 07 13 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01407



エジェクタ用真空カートリッジの穴径	13.0 mm
デザインコンパクトエジェクタ	S
ノズルサイズ	0.7 mm
推奨圧縮エアホース内径	4.0 mm
推奨ホース内径 真空	6.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベル吸引	61.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	70.0 dB(A)
質量	4.60 g
エア消費量吸引	0.829 cfm
吸込量 (最大)	3.800 m³/h
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	3
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ... 60 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	29.0 ~ 87.0
最適圧力	58.0 psi
最大吸込量	2.253 cfm
デザイン	高真空圧タイプ
製品ファミリー	SEP

 発注データ アクセサリ 10.02.01.01407

Typ		本数
真空カートリッジ用ホルダー	SHC 3 13	10.02.01.01497
サイレンサー (丸型)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
真空カートリッジ用ハウジング	SFE 13 AL	10.02.01.01419
真空カートリッジ用ハウジング	SFE 13 POM	10.02.01.01807
取付ブラケット	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
取付セット	SET SFE 13	10.02.01.01579
クイックエキゾーストバルブ	SEV G1/8-IG G1/8-AG	10.02.01.01519

 発注データ スペアパーツ 10.02.01.01407

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449