



SEP HV 2 14 13 S

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	13,0 mm
Eiettori compatti di forma	S
Diametro nominale	1,4 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Capacità di aspirazione (max.)	65,8 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Forma	Vuoto elevato

Dati di costruzione

Attributo	Valore
-----------	--------

Dati di costruzione SEP HV 2 14 13 S



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01493