



Art.-Nr.: 10.02.01.00112



SEG 15 HS SDA

ベーシックエジェクタ SEGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: サイレンサ



デザインデータ SEG 15 HS SDA


技術資料

属性	価値
ノズル径	1.5 mm
エア消費量吸引	102.0 l/min
吸込量 (最大)	69.0 l/min
オプション仕様	上方排気用サイレンサ付き
デザイン	高真空圧タイプ

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	121.00 mm
グリッパーの長さ L	75.00 mm
幅B	22.00 mm
高さ H	38.00 mm
外径 D2	20.0 mm
外径D	20.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G1/4"-IG
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スレッドG3	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.00112




技術資料

属性	価値
ノズル径	1.5 mm
推奨圧縮エアホース内径	4.0 mm
推奨ホース内径 真空	6.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベル吸引	68.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	75.0 dB(A)
質量	110.00 g
エア消費量吸引	3.602 cfm
吸込量 (最大)	4.100 m ³ /h
最適作動圧	5.00 bar
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	-10 ~ 80 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	43.5 ~ 87.0
最適圧力	72.5 psi
最大吸込量	2.436 cfm
製品ファミリー	SEG

最大吸込量およびエア消費量は、作動圧4.5 barの場合の値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。



テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.00112

Art.-Nr.: 10.02.01.00112



各作業圧で実現する真空度

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.00112

発注データ アクセサリ 10.02.01.00112

Typ	本数
真空フィルター	VFT G1/4-IG 80 10.07.01.00119



発注データ スペアパーツ 10.02.01.00112

Typ	本数
サイレンサ付き（円形）	SD G1/4-AG 20x46 SEG 10.02.01.00903