


Art.-Nr.: 10.02.01.00113




Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	2,0 mm
Consumo d'aria in aspirazione	186,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	124,0 l/min
Funzione supplementare di un eiettore	Silenziatore assiale
Forma	Per il vuoto elevato

SEG 20 HS SDA

L'eiettore base SEG viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	146,00 mm
Lunghezza L	90,00 mm
Larghezza B	26,00 mm
Altezza H	38,00 mm
Diametro esterno D2	20,0 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G1/4"-IG
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Filettatura G3	G3/8"-IG

Dati di costruzione SEG 20 HS SDA

Art.-Nr.: 10.02.01.00113


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	2,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	9,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	68,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	75,0 dB(A)
Peso	130,0 g
Consumo d'aria in aspirazione	6,568 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	4,378 cfm
Pressione di esercizio ottimale	5,00 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	43,5 ... 87,0
Temperatura d'intervento	-10 ... 80 °C
Pressione ottimale	72,5 psi
Famiglia di prodotti	SEG


Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di esercizio ottimale Diametro tubo flessibile: Per lunghezza max. 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.00113

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



Art.-Nr.: 10.02.01.00113



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 20 HS	0.03	0.05	0.11	0.16	0.24	0.35	0.50	1.08	1.65
SEG 25 HS	0.01	0.03	0.06	0.09	0.14	0.20	0.3	0.49	1.10
SEG 30 HS	0.01	0.02	0.04	0.06	0.10	0.15	0.21	0.42	0.80



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 20 HS	124	116	104	92	78	64	48	32	23	10
SEG 25 HS	184	180	170	146	120	96	72	47	28	13
SEG 30 HS	240	225	215	198	165	130	100	64	36	16



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.00113



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.00113

Typ	codice articolo
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/4-IG 100 10.07.01.00120



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.00113

Typ	codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 20x56 SEG 10.02.01.00905

