


SEG 20 LS SDA

L'eiettore base SEG viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore



Dati di costruzione SEG 20 LS SDA

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	2,0 mm
Consumo d'aria in aspirazione	186,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	170,0 l/min
Funzione supplementare di un eiettore	Silenziatore assiale
Forma	Per capacità di aspirazione elevata

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	146,00 mm
Lunghezza L	90,00 mm
Larghezza B	26,00 mm
Altezza H	38,00 mm
Diametro esterno D2	20,0 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G1/4"-IG
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Filettatura G3	G3/8"-IG

Art.-Nr.: 10.02.01.00114

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	2,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	9,0 mm
Grado di evacuazione	55,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	68,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	75,0 dB(A)
Peso	130,0 g
Consumo d'aria in aspirazione	6,568 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	6,003 cfm
Pressione di esercizio ottimale	5,00 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	43,5 ... 87,0
Temperatura d'intervento	-10 ... 80 °C
Pressione ottimale	72,5 psi
Famiglia di prodotti	SEG


Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di esercizio ottimale Diametro tubo flessibile: Per lunghezza max. 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.00114




Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



Art.-Nr.: 10.02.01.00114

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	0.01	0.04	0.15	0.26	0.50	0.83
SEG 25 LS	0.01	0.03	0.11	0.18	0.33	0.60
SEG 30 LS	0.01	0.01	0.06	0.12	0.20	0.40

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	170	155	138	100	75	46	8
SEG 25 LS	260	248	233	182	121	62	28
SEG 30 LS	370	345	315	242	173	102	80

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.00114**Ordinare gli accessori dati 10.02.01.00114**

Typ	codice articolo
Filtro tazze a vuoto	VFT G3/8-IG 80
	10.07.01.00122

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.00114**

Typ	codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 20x56 SEG
	10.02.01.00905

