

エジェクタモジュール SEP HV 3 20 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01631



技術資料

属性	価値
エジェクタ用真空カートリッジの穴径	22.0 mm
到達真空圧	85.0 %
エア消費量吸引	170.0 l/min
吸込量 (最大)	415.0 l/min
最適作動圧	4.50 bar
ステージ本数	3
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
デザイン	高真空圧タイプ


SEP HV 3 20 22

エジェクタ用真空カートリッジ SEPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: スペアパーツセット ERS-SET

アクセサリ: ホルダーキャップ SHC、サイレンサ SD、真空カートリッジ用ハウジング SFE、取付け用ブラケット BEF-WIN、取付セット、真空破壊バルブ SEV

デザインデータ



属性	価値
グリップの長さ L1	8.00 mm
グリップの長さ L2	103.00 mm
外径 D1	10.8 mm
外径 D2	21.8 mm
グリップの長さ L3	146.00 mm

デザインデータ SEP HV 3 20 22



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.01631

エジェクタモジュール SEP HV 3 20 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01631



技術資料

属性	値
エジェクタ用真空カートリッジの穴径	22.0 mm
推奨圧縮エアホース内径	6.0 mm
推奨ホース内径 真空	22.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベル吸引	75.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	81.0 dB(A)
質量	22.8 g
エア消費量吸引	6.003 cfm
吸込量 (最大)	24.900 m³/h
最適作動圧	4.50 bar
ステージ本数	3
圧力範囲 (作動圧) [bar]	29.0 ~ 87.0
作動温度	0 ... 60 °C
最適圧力	65.2 psi
最大吸込量	14.655 cfm
デザイン	高真空圧タイプ
製品ファミリー	SEP



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.01631



データアクセサリを注文する 10.02.01.01631

Typ		製品コード
真空カートリッジ用ホルダー	SHC 3 22	10.02.01.01810
サイレンサー (丸型)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
真空カートリッジ用ハウジング	SFE 22 AL	10.02.01.01421
取付ブラケット	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
取付セット	SET SFE 22	10.02.01.01577
クイックエキゾーストバルブ	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



スペアパーツの注文データ 10.02.01.01631

Typ		製品コード
スペアパーツセット	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.01631