


SEG 25 LS SDA

L'eiettore base SEG viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore



Dati di costruzione SEG 25 LS SDA

### Dati tecnici

| Attributo                             | Valore                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Diametro dell'ugello                  | 2,5 mm                              |
| Consumo d'aria in aspirazione         | 275,0 l/min                         |
| Capacità di aspirazione (max.)        | 260,0 l/min                         |
| Funzione supplementare di un eiettore | Silenziatore assiale                |
| Forma                                 | Per capacità di aspirazione elevata |

### Dati di costruzione

| Attributo               | Valore    |
|-------------------------|-----------|
| Lunghezza L1            | 180,00 mm |
| Lunghezza L             | 117,00 mm |
| Larghezza B             | 32,00 mm  |
| Altezza H               | 50,00 mm  |
| Diametro esterno D2     | 28,0 mm   |
| Diametro esterno D      | 28,0 mm   |
| Filettatura G1          | G3/8"-IG  |
| Filettatura G2          | G1/2"-IG  |
| Misura della chiave SW1 | 22,0 mm   |
| Filettatura G3          | G1/2"-IG  |

Art.-Nr.: 10.02.01.00116


**Dati tecnici**

| Attributo                                                        | Valore        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Diametro dell'ugello                                             | 2,5 mm        |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 6,0 mm        |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto            | 12,0 mm       |
| Grado di evacuazione                                             | 55,0 %        |
| Livello di pressione acustica aspirazione                        | 68,0 dB(A)    |
| Livello di pressione acustica libero                             | 75,0 dB(A)    |
| Peso                                                             | 295,0 g       |
| Consumo d'aria in aspirazione                                    | 9,711 cfm     |
| Capacità di aspirazione (max.)                                   | 9,181 cfm     |
| Pressione di esercizio ottimale                                  | 5,00 bar      |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]                | 43,5 ... 87,0 |
| Temperatura d'intervento                                         | -10 ... 80 °C |
| Pressione ottimale                                               | 72,5 psi      |
| Famiglia di prodotti                                             | SEG           |


Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di esercizio ottimale Diametro tubo flessibile: Per lunghezza max. 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.00116

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

|        | 2.5    | 3      | 3.5    | 4      | 4.5    | 5      | 5.5    | 6      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SEG HS | 400.00 | 500.00 | 610.00 | 720.00 | 825.00 | 870.00 | 885.00 | 880.00 |
| SEG LS | 270.00 | 325.00 | 390.00 | 450.00 | 510.00 | 520    | 520    | 520    |



Art.-Nr.: 10.02.01.00116

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

|           | 50   | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| SEG 20 LS | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.26 | 0.50 | 0.83 |
| SEG 25 LS | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.33 | 0.60 |
| SEG 30 LS | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.40 |

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

|           | 0   | 50  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SEG 20 LS | 170 | 155 | 138 | 100 | 75  | 46  | 8   |
| SEG 25 LS | 260 | 248 | 233 | 182 | 121 | 62  | 28  |
| SEG 30 LS | 370 | 345 | 315 | 242 | 173 | 102 | 80  |

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.01.00116](http://www.schmalz.com/10.02.01.00116)

**Ordinare gli accessori dati 10.02.01.00116**

| Typ                  | codice articolo                |
|----------------------|--------------------------------|
| Filtro tazze a vuoto | VFT G3/8-IG 100 10.07.01.00123 |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.00116**

| Typ                              | codice articolo                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Dispositivo silenziatore (tondo) | SD G1/2-AG 27x63 SEG 10.02.01.00907 |

