


Ejecteur de base SEG 25 LS SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00116




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Consommation d'air aspiration	275,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	260,0 l/min
Fonction supplémentaire éjecteur	Silencieux axial
Forme	Pour une forte capacité d'aspiration

SEG 25 LS SDA

L'éjecteur basique SEG est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : silencieux



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	180,00 mm
Longueur L	117,00 mm
Largeur B	32,00 mm
Hauteur H	50,00 mm
Diamètre extérieur D2	28,0 mm
Diamètre extérieur D	28,00 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	G1/2"-F
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Filetage G3	G1/2"-F

Données de construction SEG 25 LS SDA



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00116

1

Ejecteur de base
SEG 25 LS SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00116



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	55,0 %
Niveau pression sonore aspiration	68,0 dB(A)
Niveau sonore libre	75,0 dB(A)
Poids propre	295,0 g
Consommation d'air aspiration	9,711 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	15,600 m³/h
Pression de service optimale	5,00 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	-10 ... 80 °C
Pression optimale	72,5 psi
Capacité d'aspiration max.	9,181 cfm
Famille de produits	SEG

Note : Consommation d'air : à la pression de service optimale Diamètre de tuyau : pour une longueur max. de 2 m




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00116


Art.-Nr.: 10.02.01.00116




Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]



Vide exécutable à différentes pressions de service

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00116

Art.-Nr.: 10.02.01.00116



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]

	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	0.01	0.04	0.15	0.26	0.50	0.83
SEG 25 LS	0.01	0.03	0.11	0.18	0.33	0.60
SEG 30 LS	0.01	0.01	0.06	0.12	0.20	0.40



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

	0	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	170	155	138	100	75	46	8
SEG 25 LS	260	248	233	182	121	62	28
SEG 30 LS	370	345	315	242	173	102	80



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00116



Données de commande des accessoires 10.02.01.00116

Typ	num
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 100 10.07.01.00123



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.00116

Typ	num
Silencieux (ronde)	SD G1/2-AG 27x63 SEG 10.02.01.00907



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00116