


Temel Ejektör SEG 15 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00248




Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1,5 mm
Hava tüketimi emiş	102,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	69,0 l/min
Şekil	Yüksek vakum için

SEG 15 HS

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	75,00 mm
Genişlik B	22,00 mm
Yükseklik H	38,00 mm
Dış çap D	20,00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G1/4"-F
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Dış G3	G1/4"-F

Tasarım verileri SEG 15 HS



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00248

Art.-Nr.: 10.02.01.00248




Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ağırlık	102,00 g
Hava tüketimi emiş	6,100 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	4,100 m ³ /h
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Optimum basınç	72,5 psi
Ürün ailesi	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m



Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00248

Temel Ejektör
SEG 15 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00248



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00248



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.00248

Typ	Ürün numarası
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80
	10.07.01.00119



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00248