


Temel Ejektör SEG 25 LS



Art.-Nr.: 10.02.01.00259




Teknik veriler

Nozul çapı	2,5 mm
Hava tüketimi emiş	275,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	260,0 l/min
Şekil	Yüksek emiş kapasitesi için

SEG 25 LS

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri

Uzunluk L	117,00 mm
Genişlik B	32,00 mm
Yükseklik H	50,00 mm
Dış çap D	28,00 mm
Dış G1	G3/8"-F
Dış G2	G1/2"-F
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Dış G3	G1/2"-F

Tasarım verileri SEG 25 LS



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00259

Temel Ejektör
SEG 25 LS



Art.-Nr.: 10.02.01.00259



Teknik veriler

Nozul çapı	2,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12,0 mm
Tahliye derecesi	55,0 %
Ağırlık	273,00 g
Hava tüketimi emiş	9,711 cfm
Vakum debisi (maks.)	9,181 cfm
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Optimum basınç	72,5 psi
Ürün ailesi	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00259


Art.-Nr.: 10.02.01.00259




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00259

Art.-Nr.: 10.02.01.00259



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	0.01	0.04	0.15	0.26	0.50	0.83
SEG 25 LS	0.01	0.03	0.11	0.18	0.33	0.60
SEG 30 LS	0.01	0.01	0.06	0.12	0.20	0.40



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	170	155	138	100	75	46	8
SEG 25 LS	260	248	233	182	121	62	28
SEG 30 LS	370	345	315	242	173	102	80



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.00259

Typ	Ürün numarası
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 100
	10.07.01.00123

