

Hat tipi ejektör SLP 07 S01




Art.-Nr.: 10.02.01.00562



SLP 07 S01

Inline ejektör SLP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri SLP 07 S01

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	25.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	15.9 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Bağlantı	Hortum D4(1)-D4(2)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	57.00 mm
Dış çap D	10.00 mm
İç çap d	4.00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00562

Hat tipi ejektör SLP 07 S01



Art.-Nr.: 10.02.01.00562



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	2.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	63.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	63.0 dB(A)
Ağırlık	5.0 g
Hava tüketimi emiş	0.882 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.561 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	65.2 psi
Ürün ailesi	SLP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00562



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00562