





技術資料

属性	価値
ノズル径	1.6 mm
到達真空圧	90.0 %
エア消費量吸引	103.0 l/min
吸込量（最大）	137.3 l/min
オプション仕様	サイレンサ付き
サイズ	22.00
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	2
デザインコンパクトエジェクタ	安全バルブ付き
デザイン	高真空圧タイプ

SBP HV 2 16 22 S SD

ベーシックエジェクタ SBP-HV/HFは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

Art.-Nr.: 10.02.01.01737



デザインデータ SBP HV 2 16 22 S SD

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	191.00 mm
グリッパーの長さ L2	32.50 mm
グリッパーの長さ L	120.50 mm
幅 B	35.00 mm
高さ H2	9.50 mm
高さ H	44.00 mm
外径 D2	29.0 mm
外径 D	23.00 mm
d2	6.4 mm
スレッド G1	G1/4"-F
スレッド G2	G3/8-F
グリッパーの長さ LG3	7.0 mm
グリッパーの長さ L3	34.50 mm
高さ H3	25.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	22.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	22.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	26.0 mm
スレッド G3	G1/4"-F
スレッド G5	M6-F

Art.-Nr.: 10.02.01.01737




技術資料

属性	値
ノズル径	1.6 mm
推奨圧縮エアホース内径	6.0 mm
推奨ホース内径 真空	12.0 mm
到達真空圧	90.0 %
ノイズレベル吸引	63.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	77.0 dB(A)
質量	276.60 g
エア消費量吸引	3.637 cfm
吸込量 (最大)	8.200 m³/h
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	2
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ... 60 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	29.0 ~ 87.0
最適圧力	58.0 psi
最大吸込量	4.848 cfm
製品ファミリー	SBP-HV-HF



テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.01737

Art.-Nr.: 10.02.01.01737



各作業圧で実現する真空度

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22	-	375	715	900	890	890



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.01737

発注データ アクセサリ 10.02.01.01737

Typ		本数
取付け用ブラケット	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
取付けセット	SET SFE 22	10.02.01.01577
クイック [※] 放弁	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
取付けセット	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
サイレンサー（丸型）	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831



発注データ スペアパーツ 10.02.01.01737

Typ		本数
エジェクタモジュール	SEP HV 2 16 22 S	10.02.01.01410
シュマルツ固定エレメント	SFE 22 AL	10.02.01.01421
シュマルツホルダーキャップ	SHC 2 22	10.02.01.01512
サイレンサ付き（円形）	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.01737