



SBP HF 3 13 22 KU

Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.


Verfügbares Zubehör: Schalldämpfer

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,3 mm
Evakuierungsgrad	61,0 %
Normteilewerkstoff	Kunststoff
Luftverbrauch Saugen	74,0 l/min
Saugvermögen (max.)	297,6 l/min
Baugröße	22,00
Anzahl Stufen	3
Bauform	High Flow

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	171,00 mm
Länge L2	24,50 mm
Länge L	80,00 mm
Breite B	31,50 mm
Höhe H2	6,50 mm
Höhe H	45,00 mm
Außendurchmesser D	20,00 mm
d2	6,2 mm
Gewinde G1	G1/4"-IG
Gewinde G2	G3/8"-IG
Schlüsselweite SW2	14,0 mm
Länge L3	26,50 mm
Länge L4	153,00 mm
Höhe H3	22,50 mm
Lochabstand Y1	22,0 mm
Lochabstand X1	22,0 mm
Lochabstand X2	26,0 mm
Gewinde G5	M6-IG




Konstruktionsdaten SBP HF 3 13 22 KU



Art.-Nr.: 10.02.01.01957

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,3 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	6,0 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	12,0 mm
Evakuierungsgrad	61,0 %
Schalldruckpegel angesaugt	73,0 dB(A)
Schalldruckpegel frei	81,0 dB(A)
Gewicht	206,80 g
Luftverbrauch Saugen	2,613 cfm
Saugvermögen (max.)	10,509 cfm
Anzahl Stufen	3
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	2,0 - 6,0 bar
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) [psi]	29,0 - 87,0
Produktfamilie	SBP-HV-HF-KU

**Leistungsdaten**

Erreichbares Vakuum bei unterschiedlichem Betriebsdruck

**Erreichbares Vakuum bei unterschiedlichem Betriebsdruck**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7-KU	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-..-06-13-KU	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-..-13-22-KU	-	290	467	610	720	765



Art.-Nr.: 10.02.01.01957

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.02.01.01957**Bestelldaten Zubehör 10.02.01.01957**

Typ		Artikelnummer
Schalldämpfer (rund)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Schalldämpfer (rund)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

**Bestelldaten Ersatzteile 10.02.01.01957**

Typ		Artikelnummer
Befestigungselement	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Ejektormodul	SEP HF 3 13 22	10.02.01.01348
Haltekappe	SHC 3 22	10.02.01.01514

