

Art.-Nr.: 10.02.01.01958


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	0,4 mm
Grado di evacuazione	79,0 %
Materiale	Plastica
Consumo d'aria in aspirazione	6,5 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	13,2 l/min
Misura	7,00
Numero di fasi	2
Forma	Vuoto elevato

SBP HV 2 04 7 KU

L'eiettore base SBP-HV/HF viene fornita come componente pronto per il collegamento.

Accessori disponibili: silenziatore



Dati di costruzione SBP HV 2 04 7 KU

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	47,50 mm
Lunghezza L2	10,00 mm
Lunghezza L	36,50 mm
Larghezza B	19,00 mm
Altezza H2	5,00 mm
Altezza H	25,00 mm
Diametro esterno D	6,00 mm
d2	4,2 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG

Art.-Nr.: 10.02.01.01958

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	0,4 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	2,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	4,0 mm
Grado di evacuazione	79,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	57,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	65,0 dB(A)
Peso	21,5 g
Consumo d'aria in aspirazione	0,229 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	0,466 cfm
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	SBP-HV-HF-KU




Art.-Nr.: 10.02.01.01958




## Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



## Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7 KU	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13 KU	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22 KU	-	375	715	900	890	890



Art.-Nr.: 10.02.01.01958

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	100	200	300	400	500	600	700
SBP-HV 2 04 7 KU	13.2	9.5	4.4	3.4	2.9	2.3	1.7	1.2
SBP-HV 2 07 13 KU	42.5	33.6	25.0	13.7	8.7	7.3	4.6	2.7
SBP-HV 3 07 13 KU	76.8	39	26.9	16	9.2	7.6	5.1	3.1
SBP-HV 2 16 22 KU	159	137.3	112.6	81.2	50.5	25	17.7	11.1
SBP-HV 3 16 22 KU	308.8	160	112.6	81.2	50.5	25	17.7	11.1

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HV 2 04 7 KU	-	0.53	1.34	2.79	4.71	7.16	10.68	17.73	25
SBP-HV 2 07 13 KU	-	0.09	0.26	0.56	1.22	2.08	3.21	5.09	9.71
SBP-HV 3 07 13 KU	-	0.11	0.28	0.53	1.11	1.94	3.01	4.71	8.47
SBP-HV 2 16 22 KU	-	0.06	0.09	0.14	0.23	0.4	0.61	0.94	1.49
SBP-HV 3 16 22 KU	-	0.04	0.08	0.12	0.21	0.36	0.58	0.90	1.46

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.01.01958](http://www.schmalz.com/10.02.01.01958)**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01958**

Typ		codice articolo
Alloggiamento ecoPump	SFE 7 POM	10.02.01.01808
Module di eiettore	SEP HV 2 04 7	10.02.01.01393
Cappuccio di tenuta	SHC 2 7	10.02.01.01510

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01958](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01958)