

Art.-Nr.: 10.02.01.00985



技術資料

属性	価値
ノズル径	2.0 mm
到達真空圧	85.0 %
エア消費量吸引	208.0 l/min
吸込量（最大）	123.0 l/min
最適作動圧	4.50 bar
接続	接続ホース径：（圧縮エア側）外径 Φ8 mm、（真空エア側）外径 Φ10 mm
運転モード	電子真空スイッチ


SBP-C 20 S03 VS-T

コンパクトエジェクタ SBP-Cは、すぐに接続可能な製品として納品されます。（電気接続ケーブルは別途お求めください）

スペアパーツ: サイレンサ

アクセサリ: 取付けプレート、DINレール取付セット、電気接続ケーブル

Art.-Nr.: 10.02.01.00985



デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L1	168.00 mm
グリップの長さ L2	54.00 mm
グリップの長さ L	92.00 mm
幅 B	20.00 mm
高さ H2	5.20 mm
高さ H	62.00 mm
外径 D	20.00 mm
内径 d1	8.0 mm
d2	10.0 mm
内径 d	4.20 mm
グリップの長さ L3	62.00 mm
グリップの長さ L4	25.20 mm
高さ H3	18.00 mm
高さ H4	21.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
スレッド G3	G3/8"-F

デザインデータ SBP-C 20 S03 VS-T



技術資料


属性	値
ノズル径	2.0 mm
推奨圧縮エアホース内径	6.0 mm
推奨ホース内径 真空	7.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベル吸引	68.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	77.0 dB(A)
質量	145.00 g
エア消費量吸引	7.345 cfm
吸込量 (最大)	7.400 m ³ /h
最適作動圧	4.50 bar
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	43.5 ~ 87.0
最適圧力	65.2 psi
最大吸込量	4.343 cfm
製品ファミリー	SBP-C

※真空スイッチおよびソレノイドバルブの供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は、最適作動圧かつソレノイドバルブ付きの場合、SBP-C-07では 24 l/min、SBP-C-25では 320 l/minです。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

Art.-Nr.: 10.02.01.00985



テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



各作業圧で実現する真空度

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.00985



発注データ アクセサリ 10.02.01.00985

Typ		本数
取付プレート	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
取付けセット	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
接続ケーブル	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
真空フィルター	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.01.00985

Art.-Nr.: 10.02.01.00985



発注データ スペアパーツ 10.02.01.00985

Typ		本数
サイレンサ付き（円形）	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719
ティーチング機能付き、真空・正圧スイッチ	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

