




Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,6 mm
Grado de evacuación	90,0 %
Material	Plásticos
Consumo de aire aspiración	103,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	308,8 l/min
Tamaño	22,00
Número de etapas	3
Forma	Alto vacío

SBP HV 3 16 22 KU

El eyector básico SBP-HV/HF se suministra como componente listo para enchufar.

Accesorios disponibles: silenciador



Datos de diseño


Atributo	Valor
Longitud L1	171,00 mm
Longitud L2	24,50 mm
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	31,50 mm
Altura H2	6,50 mm
Altura H	45,00 mm
Diámetro exterior D	20,00 mm
d2	6,2 mm
Rosca G1	G1/4" -HE
Rosca G2	G3/8" -HE

Datos de diseño SBP HV 3 16 22 KU

Art.-Nr.: 10.02.01.01962

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,6 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	6,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	12,0 mm
Grado de evacuación	90,0 %
Nivel acústico de aspiración	72,0 dB(A)
Nivel acústico libre	80,0 dB(A)
Peso	208,4 g
Consumo de aire aspiración	3,637 cfm
Capacidad de aspiración (máx.)	308,8 l/min
Número de etapas	3
Margen de presión (presión operativa) [bar]	28,8 - 86,8
Temperatura de uso	0 ... 60 °C
Capacidad de aspiración máx.	10,904 cfm
Familia de productos	SBP-HV-HF-KU

**Datos de rendimiento**

Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

**Vacío ejecutable a distintas presiones operativas**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7 KU	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13 KU	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22 KU	-	375	715	900	890	890



Art.-Nr.: 10.02.01.01962

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.02.01.01962**Pedir accesorios de datos 10.02.01.01962**

Typ		n
Silenciador (redondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Silenciador (redondo)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.02.01.01962**

Typ		n
Carcasa ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Módulo eyector	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Tapa de retención	SHC 3 22	10.02.01.01514

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01962