

Système Venturi compact  
**SMP 20 NC AS VD**



Art.-Nr.: 10.02.02.00578



**Données techniques**


Diamètre de la buse	2,0 mm
Consommation d'air aspiration	190,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	116,0 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	5,0 ... 6,0 bar
Forme des éjecteurs compacts	Avec système de soufflage
Vanne de commande	sans courant, fermé
Fonctionnalité	pressostat et vacuostat numérique

SMP 20 NC AS VD

L'éjecteur compact SCP est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, connecteur



Données de construction SMP 20 NC AS VD

**Données de construction**

Longueur L2	37,50 mm
Longueur L	112,50 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	181,50 mm
Hauteur H2	58,50 mm
Hauteur H	54,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Hauteur H3	20,10 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous X1	49,5 mm
Espacement des trous X2	69,5 mm



Art.-Nr.: 10.02.02.00578



### Données techniques

Diamètre de la buse	2,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Capacité d'aspiration (max.)	116,0 l/min
Capacité d'aspiration max.	4,096 cfm
Famille de produits	SMP
Vanne de commande	sans courant, fermé

Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24V DC  
 Consommation d'air : Pour une pression de service optimale  
 Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur



### Données de commande accessoires 10.02.02.00578

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-Form-C 5000 K-3P	21.04.06.00084
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Câble de raccordement	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Câble de raccordement	ASK 10000 K-3P	21.04.06.00118
Connecteur	ASS B-C SK	21.04.06.00085



### Données de commande pièce de rechange 10.02.02.00578

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
Silencieux (rectangulaire)	SD 50.5x21x53.5 SMP15/20	10.02.02.00651

