

Eiettore base

SBP-C 15 G02 VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01000



Dati tecnici

Diametro dell'ugello	1,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	118,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	70,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Connessione	G 1/8" (1)-G 1/8" (2)
Funzione dell'eiettore	vacuostato elettronico

SBP-C 15 G02 VS-T


L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, set di fissaggio, cavo di connessione



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01000

**Dati di costruzione**

Lunghezza L1	101,50 mm
Lunghezza L2	19,00 mm
Lunghezza L	61,50 mm
Larghezza B	15,00 mm
Altezza H2	5,20 mm
Altezza H	51,00 mm
Diametro esterno D	13,50 mm
Diametro interno d	4,20 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	14,0 mm
Lunghezza L3	29,50 mm
Lunghezza L4	19,80 mm
Altezza H3	18,00 mm
Altezza H4	11,80 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG


Dati di costruzione SBP-C 15 G02 VS-T

**Dati tecnici**

Diametro dell'ugello	1,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	6,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	65,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	72,0 dB(A)
Peso	105,00 g
Consumo d'aria in aspirazione	4,167 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	2,471 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi]	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	65,2 psi
Famiglia di prodotti	SBP-C

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e le elettrovalvole è di 24 V CC. Consumo d'aria: sulla versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m

Art.-Nr.: 10.02.01.01000

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

**Dati di ordinazione accessori 10.02.01.01000**

Typ		Numero articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.01.01000**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vacuostato/pressostato funz appr	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

