



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	208,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	123,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Connexion	G1/4" (1)-G3/8" (1)
Mode de fonctionnement	vacuostat électronique


SBP-C 20 G03 VS-T

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement

Art.-Nr.: 10.02.01.01001



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	175,50 mm
Longueur L2	54,00 mm
Longueur L	99,50 mm
Largeur B	20,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	65,50 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Filetage G1	G1/4" -F
Filetage G2	G3/8" -F
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	19,0 mm
Longueur L3	62,00 mm
Longueur L4	17,80 mm
Hauteur H3	18,00 mm
Hauteur H4	17,30 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Filetage G3	G3/8" -F

Données de construction SBP-C 20 G03 VS-T



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	7,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	68,0 dB(A)
Niveau sonore libre	77,0 dB(A)
Poids propre	143,00 g
Consommation d'air aspiration	7,345 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	7,400 m³/h
Pression de service optimale	4,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	43,5 ... 87,0
Pression optimale	65,2 psi
Capacité d'aspiration max.	4,343 cfm
Famille de produits	SBP-C

Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m

Ejecteur de base


SBP-C 20 G03 VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01001



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Vide exécutable à différentes pressions de service

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01001



Données de commande accessoires 10.02.01.01001

Typ		Nombre d'article
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01001

Ejecteur de base

SBP-C 20 G03 VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01001



Données de commande pièce de rechange 10.02.01.01001

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719
Vacuostats/pressostats fonc d'appr	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01001