

Art.-Nr.: 10.02.01.01001



技術資料

ノズル径	2.0 mm
到達真空圧	85.0 %
エア消費量吸引	208.0 l/min
吸込量（最大）	123.0 l/min
最適作動圧	4.50 bar
接続	エア接続口： G1/4-F&G3/8-F
運転モード	電子真空スイッチ

SBP-C 20 G03 VS-T


コンパクトエジェクタ SBP-Cは、すぐに接続可能な製品として納品されます。（電気接続ケーブルは別途お求めください）

スペアパーツ: サイレンサ

アクセサリ: 取付けプレート、DINレール取付セット、電気接続ケーブル



Art.-Nr.: 10.02.01.01001



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	175.50 mm
グリッパーの長さ L2	54.00 mm
グリッパーの長さ L	99.50 mm
幅 B	20.00 mm
高さ H2	5.20 mm
高さ H	65.50 mm
外径 D	20.00 mm
内径 d	4.20 mm
スレッド G1	G1/4"-F
スレッド G2	G3/8"-F
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	19.0 mm
グリッパーの長さ L3	62.00 mm
グリッパーの長さ L4	17.80 mm
高さ H3	18.00 mm
高さ H4	17.30 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
スレッド G3	G3/8"-F

デザインデータ SBP-C 20 G03 VS-T

 技術資料


ノズル径	2.0 mm
推奨圧縮エアホース内径	6.0 mm
推奨ホース内径 真空	7.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベル吸引	68.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	77.0 dB(A)
質量	143.00 g
エア消費量吸引	7.345 cfm
吸込量 (最大)	7.400 m³/h
最適作動圧	4.50 bar
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	43.5 ~ 87.0
最適圧力	65.2 psi
最大吸込量	4.343 cfm
製品ファミリー	SBP-C

※真空スイッチおよびソレノイドバルブの供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は、最適作動圧かつソレノイドバルブ付きの場合、SBP-C-07では 24 l/min、SBP-C-25では 320 l/minです。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。

Art.-Nr.: 10.02.01.01001



テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



各作業圧で実現する真空度

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



発注データ アクセサリ 10.02.01.01001

Typ		本数
取付プレート	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
取付けセット	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
接続ケーブル	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
真空フィルター	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120



発注データ スペアパーツ 10.02.01.01001

Typ		本数
サイレンサ付き (円形)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719
ティーチング機能付き、真空・正圧スイッチ	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01001