

Eiettore base

SBP-C 25 G03 VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01002



Dati tecnici

Diametro dell'ugello	2,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	311,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	215,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Connessione	G1/4" (1)-G3/8" (1)
Funzione dell'eiettore	vacuostato elettronico

SBP-C 25 G03 VS-T


L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, set di fissaggio, cavo di connessione



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01002

**Dati di costruzione**

Lunghezza L1	175,50 mm
Lunghezza L2	54,00 mm
Lunghezza L	99,50 mm
Larghezza B	20,00 mm
Altezza H2	5,20 mm
Altezza H	65,50 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
Diametro interno d	4,20 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G3/8"-IG
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	19,0 mm
Lunghezza L3	62,00 mm
Lunghezza L4	17,80 mm
Altezza H3	18,00 mm
Altezza H4	17,30 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Filettatura G3	G3/8"-IG


Dati di costruzione SBP-C 25 G03 VS-T

**Dati tecnici**

Diametro dell'ugello	2,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	7,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	70,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	78,0 dB(A)
Peso	143,00 g
Consumo d'aria in aspirazione	10,982 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	7,592 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi]	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	65,2 psi
Famiglia di prodotti	SBP-C

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e le elettrovalvole è di 24 V CC. Consumo d'aria: sulla versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m

Art.-Nr.: 10.02.01.01002

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

**Dati di ordinazione accessori 10.02.01.01002**

Typ		Numero articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtro tazze a vuoto	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.01.01002**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719
Vacuostato/pressostato funz appr	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

