

ベーシックエジェクタ

SBP-C 10 G02 NO A VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01008



技術資料

ノズル径	1.0 mm
到達真空圧	85.0 %
エア消費量吸引	48.0 l/min
吸込量 (最大)	35.0 l/min
最適作動圧	4.50 bar
接続	G1/8" (1)-G1/8" (2)
デザインコンパクトエジェクタ	真空破壊機能
電磁弁	ノーマルオープン
エジェクタの製品仕様	電子真空スイッチ

SBP-C 10 G02 NO A VS-T

コンパクトエジェクタ SBP-Cは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(電気接続ケーブルは別途お求めください)


スペアパーツ: サイレンサ

アクセサリ: 取付けプレート、DINレール取付セット、電気接続ケーブル



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01008

Art.-Nr.: 10.02.01.01008



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	146.00 mm
グリッパーの長さ L2	19.00 mm
グリッパーの長さ L	106.00 mm
幅 B	15.00 mm
高さ H1	50.00 mm
高さ H2	5.20 mm
高さ H	51.00 mm
外径 D	13.50 mm
内径 d	4.20 mm
スレッド G1	G1/8"-F
スレッド G2	G1/8"-IG
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW2	14.0 mm
グリッパーの長さ L3	29.50 mm
高さ H3	8.50 mm
高さ H4	11.80 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
スレッド G3	G1/8"-F

デザインデータ SBP-C 10 G02 NO A VS-T



技術資料

ノズル径	1.0 mm
推奨圧縮エアホース内径	4.0 mm
推奨ホース内径 真空	6.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベル吸引	59.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	65.0 dB(A)
質量	145.00 g
エア消費量吸引	1.695 cfm
吸込量 (最大)	2.100 m ³ /h
最適作動圧	4.50 bar
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	43.5 ~ 87.0
エア消費量真空破壊	1.059 cfm
最適圧力	65.2 psi
最大吸込量	1.235 cfm
製品ファミリー	SBP-C

※真空スイッチおよびソレノイドバルブの供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は、最適作動圧かつソレノイドバルブ付きの場合、SBP-C-07では 24 l/min、SBP-C-25では 320 l/minです。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。



Art.-Nr.: 10.02.01.01008



各作業圧で実現する真空度

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



各真空範囲における真空到達時間[s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-C 05	0.34	0.68	1.56	2.66	4.02	5.84	8.54	13.22	25.54
SBP-C 07	0.20	0.38	0.84	1.46	2.24	3.26	4.66	6.84	12.56
SBP-C 10	0.06	0.14	0.30	0.52	0.82	1.30	1.98	3.26	6.56
SBP-C 15	0.05	0.08	0.16	0.26	0.40	0.60	0.86	1.30	2.54
SBP-C 20	0.03	0.05	0.09	0.16	0.24	0.34	0.49	0.80	1.74
SBP-C 25	0.02	0.03	0.06	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.99



様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-C 05	7.00	6.20	5.30	4.50	3.70	3.00	2.20	1.40	0.40	0.10
SBP-C 07	16.00	13.60	11.37	9.03	7.25	5.63	3.97	2.65	1.10	0.30
SBP-C 10	38.00	33.20	30.10	26.70	23.00	18.60	14.90	9.80	5.20	1.61
SBP-C 15	70.00	65.00	60.10	52.00	44.00	36.50	29.00	20.50	11.40	2.18
SBP-C 20	123.00	115.00	104.00	93.00	78.00	64.00	49.00	35.50	23.00	8.00
SBP-C 25	215.00	175.00	157.50	139.50	119.00	99.50	79.60	59.00	37.30	16.30



発注データ アクセサリ 10.02.01.01008

Typ		本数
エジェクタ用クリップマウント	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
取付セット	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
接続ケーブル	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
インラインフィルター	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
インラインフィルター	VFI 6/4 50	10.07.01.00328
真空フィルター	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
ベーシックエジェクタ	SEG 10 HS	10.02.01.00247



ベーシックエジェクタ

SBP-C 10 G02 NO A VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01008



発注データ スペアパーツ 10.02.01.01008

Typ		本数
サイレンサー (丸型)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
ティーチング機能付き、真空・正圧スイッチ	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01008