

Art.-Nr.: 10.02.01.01008



Dati tecnici

Diametro dell'ugello	1,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	48,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	35,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Connessione	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Eiettori compatti di forma	Funzione di soffiaggio
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Funzione dell'eiettore	vacuostato elettronico

SBP-C 10 G02 NO A VS-T


L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, set di fissaggio, cavo di connessione



Art.-Nr.: 10.02.01.01008

**Dati di costruzione**

Lunghezza L1	146,00 mm
Lunghezza L2	19,00 mm
Lunghezza L	106,00 mm
Larghezza B	15,00 mm
Altezza H1	50,00 mm
Altezza H2	5,20 mm
Altezza H	51,00 mm
Diametro esterno D	13,50 mm
Diametro interno d	4,20 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	14,0 mm
Lunghezza L3	29,50 mm
Altezza H3	8,50 mm
Altezza H4	11,80 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG

Dati di costruzione SBP-C 10 G02 NO A VS-T


**Dati tecnici**

Diametro dell'ugello	1,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	6,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	59,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	65,0 dB(A)
Peso	145,00 g
Consumo d'aria in aspirazione	1,695 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	1,235 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi]	43,5 ... 87,0
Consumo d'aria da soffiare	1,059 cfm
Pressione ottimale	65,2 psi
Famiglia di prodotti	SBP-C


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e le elettrovalvole è di 24 V CC. Consumo d'aria: sulla versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.01008

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Art.-Nr.: 10.02.01.01008

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-C 05	0.34	0.68	1.56	2.66	4.02	5.84	8.54	13.22	25.54
SBP-C 07	0.20	0.38	0.84	1.46	2.24	3.26	4.66	6.84	12.56
SBP-C 10	0.06	0.14	0.30	0.52	0.82	1.30	1.98	3.26	6.56
SBP-C 15	0.05	0.08	0.16	0.26	0.40	0.60	0.86	1.30	2.54
SBP-C 20	0.03	0.05	0.09	0.16	0.24	0.34	0.49	0.80	1.74
SBP-C 25	0.02	0.03	0.06	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.99

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-C 05	7.00	6.20	5.30	4.50	3.70	3.00	2.20	1.40	0.40	0.10
SBP-C 07	16.00	13.60	11.37	9.03	7.25	5.63	3.97	2.65	1.10	0.30
SBP-C 10	38.00	33.20	30.10	26.70	23.00	18.60	14.90	9.80	5.20	1.61
SBP-C 15	70.00	65.00	60.10	52.00	44.00	36.50	29.00	20.50	11.40	2.18
SBP-C 20	123.00	115.00	104.00	93.00	78.00	64.00	49.00	35.50	23.00	8.00
SBP-C 25	215.00	175.00	157.50	139.50	119.00	99.50	79.60	59.00	37.30	16.30

**Dati di ordinazione accessori 10.02.01.01008**

Typ		Numero articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Filtro per vuoto (inline)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
Eiettore base	SEG 10 HS	10.02.01.00247

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.01.01008**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vacuostato/pressostato funz appr	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

