

Feed ejektörü SEC-60 A2



Art.-Nr.: 10.02.01.01155




SEC-60 A2

Besleme ejektörü SEC, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Östenitik paslanmaz çelik
Vakum debisi (maks.)	12.900 m ³ /h

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	44.00 mm
Uzunluk L	14.00 mm
Dış çap D1	12.5 mm
Dış çap D2	12.5 mm
Dış çap D	32.00 mm
Dış G2	M5-F
Dış uzunluğu L3	5.0 mm
Delik aralığı X1	25.0 mm
Dış G3	M3-F

Tasarım verileri SEC-60 A2



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01155

Feed ejektörü
SEC-60 A2



Art.-Nr.: 10.02.01.01155



Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	-7.234 inHg
Ağırlık	0.091 kg
Malzeme	Östenitik paslanmaz çelik
Hava tüketimi emiş	4.943 cfm
Vakum debisi (maks.)	7.592 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 72,5
Çalışma sıcaklığı	°C
Ürün ailesi	SEC

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01155



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01155