


Art.-Nr.: 10.02.02.03290



SEAC 10 RP VS-T R


エジェクタ SEAC RPIは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(真空スイッチ用接続ケーブルは別途お求めください)

アクセサリ: 真空スイッチ用接続ケーブル、ホルダー

技術資料

ノズル径	1.0 mm
製品仕様エジェクタの追加	電子真空スイッチ
圧力範囲 (作動圧) [bar]	4,0 ~ 6.0 bar
デザインコンパクトエジェクタ	種類 右側
エジェクタの製品仕様	エアーセービング機能

デザインデータ



グリッパーの長さ L1	88.10 mm
グリッパーの長さ L2	29.50 mm
グリッパーの長さ L	52.00 mm
幅 B	44.50 mm
高さ H1	39.80 mm
高さ H2	29.30 mm
高さ H	38.30 mm
外径 D	27.00 mm
内径 d1	13.8 mm
内径 d	4.30 mm
スレッド G1	G1/8"-F
グリッパーの長さ L3	8.00 mm
グリッパーの長さ L4	22.00 mm
幅 B3	14.20 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	28.0 mm
スレッド G4	G1/8"-F
スレッド G3	M8-M

デザインデータ SEAC 10 RP VS-T R



Art.-Nr.: 10.02.02.03290

 技術資料

ノズル径	1.0 mm
到達真空圧	85.0 %
質量	180.00 g
最大エア消費量 真空破壊	92.0 l/min
エア消費量吸引	2.295 cfm
吸込量（最大）	2.100 m³/h
圧力範囲（作動圧）[bar]	4,0 ~ 6.0 bar
圧力範囲（作動圧）[psi]	58.0 ~ 87.0
エア消費量真空破壊	3.178 cfm
最大吸込量	1.271 cfm
最大真空	25.100 inHg
製品ファミリー	SEAC-RP

※エア消費量は作動圧4.5 barの場合の値です。

 各作業圧で実現する真空度

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	
SEAC 10 RP	425	510	610	770	840	870	865	860	855	-

 各真空範囲における真空到達時間[s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEAC 10 RP	0.12	0.20	0.39	0.62	0.93	1.35	1.98	3.26	6.50

 様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEAC 10 RP	35	34	32	27.5	24	19.5	12	8	5	3



Art.-Nr.: 10.02.02.03290



発注データ アクセサリ 10.02.02.03290

Typ		本数
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
エジェクタ用ホルダー	ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S	10.02.02.03483
エジェクタ用ホルダー	ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L	10.02.02.03484
エジェクタ用ホルダー	ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC	10.02.02.04067
エジェクタ用ホルダー	ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC	10.02.02.04068
	HTS-A2 E G18 G5	10.07.06.00189
	HTS-A2 E G2 G5	10.07.06.00188
	HTS-A2 E G9 G5	10.07.06.00190
	HTS-A2 E-RA G5	10.07.06.00186
	HTS-A3 E G17 G5	10.07.06.00168
	HTS-A3 E G18 G5	10.07.06.00169
	HTS-A3 E G2 G5	10.07.06.00170
	HTS-A3 E G9 G5	10.07.06.00171
	HTS-A3 E-RA G5	10.07.06.00185

