

Ejektör modülü SEP HV 2 04 7



Art.-Nr.: 10.02.01.01393



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	7.0 mm
Tahliye derecesi	79.0 %
Hava tüketimi emiş	6.5 l/min
Vakum debisi (maks.)	13.2 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Vakum


SEP HV 2 04 7

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	3.50 mm
Uzunluk L2	20.10 mm
Dış çap D1	4.4 mm
Dış çap D2	6.8 mm
Uzunluk L3	33.00 mm

Tasarım verileri SEP HV 2 04 7



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01393

Ejektör modülü
SEP HV 2 04 7



Art.-Nr.: 10.02.01.01393



Teknik veriler


Attribute	Value
Delik çapı	7.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	79.0 %
Ses seviyesi emiş	57.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	65.0 dB(A)
Ağırlık	0.8 g
Hava tüketimi emiş	0.229 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.466 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Şekil	Yüksek Vakum
Ürün ailesi	SEP




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01393




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	1	2	3	4	5	6
SEP HV 2 04 7	-	380.00	640.00	790.00	860.00	840.00
SEP HV...07 13	-	365.00	650.00	840.00	860.00	860.00
SEP HV...16 22	-	375.00	715.00	900.00	890.00	890.00
SEP HV 3 20 22	-	374.00	560.00	752.00	850.00	894.00



Art.-Nr.: 10.02.01.01393



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	100	200	300	400	500	600	700
SEP HV 2 04 7	13.2	9.5	4.4	3.4	2.9	2.3	1.7	1.2
SEP HV 2 07 13	42.46	33.67	25.01	13.79	8.78	7.3	4.64	2.7
SEP HV 3 07 13	76.83	39	26.9	16	9.27	7.6	5.12	3.1
SEP HV 2 16 22	159.00	137.36	112.67	81.25	50.5	25	17.7	11.1
SEP HV 3 16 22	308.89	160	112.67	81.25	50.5	25	17.7	11.1
SEP HV 3 20 22	415.00	277.00	193.00	149.00	92.00	56.00	38.00	21.00



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SEP HV 2 04 7	-	0.53	1.34	2.79	4.71	7.16	10.68	17.73	25
SEP HV 2 07 13	-	0.09	0.26	0.56	1.22	2.08	3.21	5.09	9.71
SEP HV 3 07 13	-	0.11	0.28	0.53	1.11	1.94	3.01	4.71	8.47
SEP HV 2 16 22	-	0.06	0.09	0.14	0.23	0.40	0.61	0.94	1.49
SEP HV 3 16 22	-	0.04	0.08	0.12	0.21	0.36	0.58	0.90	1.46
SEP HV 3 20 22	-	0.02	0.04	0.07	0.11	0.18	0.30	-	-



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01393



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01393

Typ		Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 7	10.02.01.01510
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 7 AL	10.02.01.01464
Schmalz Fixation Element	SFE 7 POM	10.02.01.01808
Montaj braketi	BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7	10.08.03.00313



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01393

Ejektör modülü
SEP HV 2 04 7



Art.-Nr.: 10.02.01.01393



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01393

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-07 6xRUE-KLAP
	10.02.01.01448



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01393