

Module di eiettore
SEP HV 3 07 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01395



Dati tecnici


Attributo	Valore
Diametro foro	13,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	23,5 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	76,8 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forma	Vuoto elevato

SEP HV 3 07 13

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	5,00 mm
Lunghezza L2	63,50 mm
Diametro esterno D1	5,4 mm
Diametro esterno D2	12,8 mm
Lunghezza L3	81,50 mm

Dati di costruzione SEP HV 3 07 13



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01395

Art.-Nr.: 10.02.01.01395



Dati tecnici


Attributo	Valore
Diametro foro	13,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	6,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	61,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	70,0 dB(A)
Peso	4,6 g
Consumo d'aria in aspirazione	0,829 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	2,712 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Pressione ottimale	58,0 psi
Forma	Vuoto elevato
Famiglia di prodotti	SEP




Art.-Nr.: 10.02.01.01395




Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	1	2	3	4	5	6
SEP HV 2 04 7	-	380.00	640.00	790.00	860.00	840.00
SEP HV...07 13	-	365.00	650.00	840.00	860.00	860.00
SEP HV...16 22	-	375.00	715.00	900.00	890.00	890.00
SEP HV 3 20 22	-	374.00	560.00	752.00	850.00	894.00



Art.-Nr.: 10.02.01.01395



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700
SEP HV 2 04 7	13.2	9.5	4.4	3.4	2.9	2.3	1.7	1.2
SEP HV 2 07 13	42.46	33.67	25.01	13.79	8.78	7.3	4.64	2.7
SEP HV 3 07 13	76.83	39	26.9	16	9.27	7.6	5.12	3.1
SEP HV 2 16 22	159.00	137.36	112.67	81.25	50.5	25	17.7	11.1
SEP HV 3 16 22	308.89	160	112.67	81.25	50.5	25	17.7	11.1
SEP HV 3 20 22	415.00	277.00	193.00	149.00	92.00	56.00	38.00	21.00



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SEP HV 2 04 7	-	0.53	1.34	2.79	4.71	7.16	10.68	17.73	25
SEP HV 2 07 13	-	0.09	0.26	0.56	1.22	2.08	3.21	5.09	9.71
SEP HV 3 07 13	-	0.11	0.28	0.53	1.11	1.94	3.01	4.71	8.47
SEP HV 2 16 22	-	0.06	0.09	0.14	0.23	0.40	0.61	0.94	1.49
SEP HV 3 16 22	-	0.04	0.08	0.12	0.21	0.36	0.58	0.90	1.46
SEP HV 3 20 22	-	0.02	0.04	0.07	0.11	0.18	0.30	-	-



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01395



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01395

Art.-Nr.: 10.02.01.01395



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01395

Typ		codice articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 3 13	10.02.01.01497
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Alloggiamento ecoPump	SFE 13 AL	10.02.01.01419
Alloggiamento ecoPump	SFE 13 POM	10.02.01.01807
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 13	10.02.01.01579
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/8-AG	10.02.01.01519



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01395

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449

