



SEP HV 3 16 22 S


技術資料

エジェクタ用真空カートリッジの穴径	22.0 mm
ノズルサイズ	1.6 mm
到達真空圧	90.0 %
エア消費量吸引	103.0 l/min
吸込量（最大）	228.2 l/min
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	3
圧力範囲（作動圧） [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
デザインコンパクトエジェクタ	安全バルブ付き
デザイン	高真空圧タイプ

エジェクタ用真空カートリッジ SEPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: スペアパーツセット ERS-SET

アクセサリ: ホルダーキャップ SHC、サイレンサ SD、真空カートリッジ用ハウジング SFE、取付け用ブラケット BEF-WIN、取付セット、真空破壊バルブ SEV




デザインデータ

グリッパーの長さ L1	8.00 mm
グリッパーの長さ L2	103.00 mm
外径 D1	10.8 mm
外径 D2	21.8 mm
グリッパーの長さ L3	146.00 mm

デザインデータ SEP HV 3 16 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01411



エジェクタ用真空カートリッジの穴径	22.0 mm
デザインコンパクトエジェクタ	S
ノズルサイズ	1.6 mm
推奨圧縮エアホース内径	6.0 mm
推奨ホース内径 真空	12.0 mm
到達真空圧	90.0 %
ノイズレベル吸引	72.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	80.0 dB(A)
質量	22.80 g
エア消費量吸引	3.637 cfm
吸込量 (最大)	13.700 m³/h
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	3
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ... 60 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	29.0 ~ 87.0
最適圧力	58.0 psi
最大吸込量	8.058 cfm
デザイン	高真空圧タイプ
製品ファミリー	SEP

 発注データ アクセサリ 10.02.01.01411

Typ		本数
真空カートリッジ用ホルダー	SHC 3 22	10.02.01.01514
サイレンサー (丸型)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
真空カートリッジ用ハウジング	SFE 22 AL	10.02.01.01421
真空カートリッジ用ハウジング	SFE 22 POM	10.02.01.01767
取付ブラケット	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
取付セット	SET SFE 22	10.02.01.01577
クイックエキゾーストバルブ	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471

 発注データ スペアパーツ 10.02.01.01411

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450