


Art.-Nr.: 10.02.01.01419

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	13,0 mm
Longueur L	51,50 mm
Largeur B	23,00 mm
Hauteur H	33,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/4"-F
Raccord air comprimé	G1/8"-F
Connexion de la ventouse	G1/4"-F
Raccord de vide	G1/8"-F

SFE 13 AL

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	25,50 mm
Longueur L	51,50 mm
Largeur B2	4,40 mm
Largeur B	23,00 mm
Hauteur H2	8,50 mm
Hauteur H	33,00 mm
Diamètre intérieur d1	8,0 mm
d2	4,2 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/4"-F

Données de construction SFE 13 AL

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	72,5 g
Matière	Aluminium


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01419

1

Boîtier ecoPump
SFE 13 AL



Art.-Nr.: 10.02.01.01419



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01419



Données de commande des accessoires 10.02.01.01419

Typ		num
Cadre d'installation	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 13	10.02.01.01579



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01419