


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme	Östenitik paslanmaz çelik
Vakum debisi (maks.)	135.000 m ³ /h

SEC-400 A2

Besleme ejektörü SEC, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	95.00 mm
Uzunluk L	35.00 mm
Dış çap D1	75.0 mm
Dış çap D2	52.0 mm
Dış çap D	84.00 mm
Dış uzunluğu LG3	14.0 mm
Delik aralığı X1	72.0 mm
Dış G3	M4-F

Tasarım verileri SEC-400 A2



Art.-Nr.: 10.02.01.01620

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-0.738 inHg
Ağırlık	1.475 kg
Malzeme	Östenitik paslanmaz çelik
Hava tüketimi emiş	17.657 cfm
Vakum debisi (maks.)	79.456 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	°C
Ürün ailesi	SEC

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01620WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01620