




SMPi 25 NC VD M12-5

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Connexion électrique	Connecteur M12, 5 pol
Type de protection IP	IP 65
Vide max.	-850 mbar
Consommation d'air aspiration	290,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	185,0 l/min
Plage de pression (pression de service) [bar]	4,0 ... 7,0 bar
Vanne de commande	sans courant, fermé
Fonction de l'éjecteur	pressostat et vacuostat numérique

L'éjecteur compact SCPI / SMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur de raccordement, embase de raccordement de l'air comprimé, bouchon d'adaptateur d'éjecteur, connexion Quick Change, contrôle d'éjecteur



Données de construction SMPi 25 NC VD M12-5

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	129,70 mm
Longueur L2	112,50 mm
Longueur L	118,50 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H1	131,50 mm
Hauteur H2	71,50 mm
Hauteur H	181,50 mm
Diamètre intérieur d	6,60 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F



Art.-Nr.: 10.02.02.03361


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	8,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	9,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau sonore libre	78,0 dB(A)
Poids propre	0,560 kg
Consommation d'air max. soufflée	200,0 l/min
Consommation d'air aspiration	10,241 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	11,100 m ³ /h
Plage de pression (pression de service) [bar]	58,0 ... 101,5
Température de travail	0 ... 50 °C
Capacité d'aspiration max.	6,533 cfm
Vide max.	-25,100 inHg
Famille de produits	SMPI
Vanne de commande	sans courant, fermé


Note : La tension d'alimentation pour les interrupteurs à vide et les électrovannes est de 24 V CC. Consommation d'air : à une pression de service optimale.
 Diamètre de tuyau : pour une longueur maximale de 2 m

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03361


Art.-Nr.: 10.02.02.03361

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

SCPi / SMPi	2	3	4	5	6
	350	610	800	890	850

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03361

SMPi 25 NC VD M12-5

Art.-Nr.: 10.02.02.03361

**Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPi/SMPi 15	0.03	0.07	0.16	0.27	0.42	0.63	0.91	1.37	2.60
SCPi/SMPi 20	0.02	0.04	0.08	0.14	0.22	0.31	0.44	0.66	1.54
SCPi/SMPi 25	0.01	0.02	0.05	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.86

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SMPi 15	75.0	65.4	55.2	46.3	38.3	31.2	23.9	13.5	3.4
SMPi 20	135.0	119.5	103.7	89.8	77.0	63.3	50.4	31.1	8.2
SMPi 25	185.0	167.8	145.8	126.7	106.2	84.7	64.0	37.6	11.1

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.03361

**Données de commande accessoires 10.02.02.03361**

Typ	Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Répartiteur de branchement	ASV SM/CPI B-M12-5 3xS-M12-4
Répartiteur de branchement	ASV SM/CPI B-M12-5 2xS-M12-4
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 4 SMP 15..20/SCP 20
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 5 SMP 15
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 6 SMP 15
Bouchon d'adaptateur d'éjecteur	EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30
Adapter Quick Change	ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
Contrôle d'éjecteur	EJEK-TEST SMPi/SCPi
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 80

**Données de commande pièce de rechange 10.02.02.03361**

Typ	Nombre d'article
Silencieux (rectangulaire)	SD 111x21x45 SMPi/SCPi


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03361

Système Venturi compact

SMPi 25 NC VD M12-5



Art.-Nr.: 10.02.02.03361



Données de commande pièces d'usure 10.02.02.03361

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure éjecteur	VST SMPi/SCPI	10.02.02.99965
Jeu de pièces d'usure éjecteur	VST SMPi-ERW	10.02.02.99964



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03361

5