

Ejecteur de base

SBP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01717



SBP HF 2 06 13


L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Consommation d'air aspiration	18,7 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	42,5 l/min
Taille	13,00
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Forme	High Flow

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	85,50 mm
Longueur L2	22,00 mm
Longueur L	69,50 mm
Largeur B	23,00 mm
Hauteur H2	8,50 mm
Hauteur H	33,00 mm
Diamètre extérieur D	14,20 mm
d2	4,2 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/4"-F



Données de construction SBP HF 2 06 13



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01717

Ejecteur de base
SBP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01717



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Niveau pression sonore aspiration	58,0 dB(A)
Niveau sonore libre	70,0 dB(A)
Poids propre	84,9 g
Consommation d'air aspiration	0,660 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	2,610 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	1,500 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01717

Ejecteur de base


SBP HF 2 06 13




Art.-Nr.: 10.02.01.01717




Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Vide exécutable à différentes pressions de service

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22	-	290	467	610	720	765



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01717

Art.-Nr.: 10.02.01.01717



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HF 2 03 7	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.5	-	-	-
SBP-HF 2 06 13	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-	-
SBP-HF 3 06 13	67.28	38	27.03	14.00	9.09	5.52	1.84	0.69	-
SBP-HF 2 13 22	175.26	143.8	102	66.33	44.67	24.67	2.88	-	-
SBP-HF 3 13 22	297.6	178.3	106.1	66.3	44.7	24.7	2.9	-	-



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SBP-HF 2 03 7	-	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	12
SBP-HF 2 06 13	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 3 06 13	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 2 13 22	-	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SBP-HF 3 13 22	-	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01717



Données de commande des accessoires 10.02.01.01717

Typ		num
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 13	10.02.01.01579
Cadre d'installation	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Silencieux (ronde)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01717

Ejecteur de base

SBP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01717



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01717

Typ		num
Modules d'éjecteur	SEP HF 2 06 13	10.02.01.01343
Boîtier ecoPump	SFE 13 AL	10.02.01.01419
Capuchon	SHC 2 13	10.02.01.01496



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01717