

SEAC 10 ECO

Art.-Nr.: 10.02.02.03702




SEAC 10 ECO

Ejektör SEAC ECO, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: tutucu (ejektör adaptörü)

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Ejektörün işlevselliği	Atmosferik havalandırma

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	77.50 mm
Uzunluk L	46.00 mm
Genişlik B	28.50 mm
Yükseklik H	24.00 mm
Dış çap D	27.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Uzunluk L3	6.00 mm
Genişlik B3	16.10 mm
Delik aralığı X1	28.0 mm


Tasarım verileri SEAC 10 ECO

Art.-Nr.: 10.02.02.03702


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul boyutu	1,0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ağırlık	95.0 g
Hava tüketimi emiş	1.836 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.235 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	58,0 ... 87,0
Maks. vakum	25.100 inHg
Ürün ailesi	SEAC-ECO


Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)

**Performans verileri**

Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03702

Art.-Nr.: 10.02.02.03702

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SEAC 10 ECO	0.00	0.10	0.18	0.26	0.36	0.47	0.61	0.77	0.95	1.17	1.42	1.73	2.10	2.55	3.13	4.04	5.80

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SEAC 10 ECO	35.00	33.38	31.59	29.89	28.00	26.11	24.34	22.69	20.72	19.06	16.80	14.50	12.00	9.70	8.20	7.00	6.50

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SEAC 10 ECO	123.31	675.00	830.00	855.00	860.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.03702**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.03702**

Typ		Ürün numarası
Ejektör adaptörü	ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC	10.02.02.04068
Ejektör adaptörü	ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC	10.02.02.04067
Ejektör adaptörü	ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L	10.02.02.03484
Ejektör adaptörü	ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S	10.02.02.03483
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G18 G5	10.07.06.00189
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G2 G5	10.07.06.00188
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E G9 G5	10.07.06.00190
Tooling-System-Schmalz	HTS-A2 E-RA G5	10.07.06.00186
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G17 G5	10.07.06.00168
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G18 G5	10.07.06.00169
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G2 G5	10.07.06.00170
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E G9 G5	10.07.06.00171
Tooling-System-Schmalz	HTS-A3 E-RA G5	10.07.06.00185

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03702